

PI Productinformatie & Sealcondities*

	Sealtemperatuur (°C)	Sealtijd (seconden)	Druk (bar)**	Hot/Cold Release***	Wastemperatuur (°C)****	Thuiswas	Industriële/chemische Was	Droger (kastdroog)	Anti-Bleed	Overstrijkbaar*****	Gecertificeerd	Antistatisch*****	Minimale Afname
PI Standard Premium	190	12	6	H	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15
PI Standard Promo	190	12	6	H	95	✓	✓	✓		✓	✓	✓	15
PI Standard Classic	190	12	6	H	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Standard Light	190	12	6	H	95	✓	✓	✓		✓	✓	✓	25
PI Stretch Premium	140/160	12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	15
PI Stretch Promo	140/160	12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	15
PI Stretch Classic	140/160	12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Stretch Light	140/160	12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	25
PI Tech Premium	160	12	6	H	40	✓			✓	✓		✓	15
PI Tech Promo	160	12	6	H	40	✓				✓		✓	15
PI Tech Classic	160	12	6	H	40	✓			✓	✓		✓	25
PI Tech Light	160	12	6	H	40	✓				✓		✓	25
PI Badge	205	12	6	nvt	95	✓	✓	✓	nvt	✓			25
PI Softshell	160	12	6	H	60	✓			✓	nvt	✓	✓	25
PI Standard Premium FR+	190	12	6	H	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15
PI Standard Promo FR+	190	12	6	H	95	✓	✓	✓		✓	✓	✓	15
PI Standard Classic FR+	190	12	6	H	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Standard Light FR+	190	12	6	H	95	✓	✓	✓		✓	✓	✓	25
PI Stretch Care Premium	160	12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	15
PI Stretch Care Promo	160	12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	15
PI Stretch Care Classic	160	12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Stretch Care Light	160	12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	25
PI Comfort Premium	135	20	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	15
PI Comfort Promo	135	20	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	15
PI CSI	200	1	6	H	120	✓	✓	✓		✓	✓		1000

	Sealtemperatuur (°C)	Sealtijd (seconden)	Druk (bar)**	Hot/Cold Release***	Wastemperatuur (°C)****	Thuiswas	Industriële/chemische Was	Droger (kastdroog)	Anti-Bleed	Overstrijkbaar*****	Gecertificeerd	Antistatisch*****	Minimale Afname
PI Names	190	12	6	H	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Names - Outline	190	12	6	H	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Sport Premium	140/160	20/12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	15
PI Sport Promo	140/160	20/12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	15
PI Sport Classic	140/160	20/12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Sport Light	140/160	20/12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	25
PI Shiny	160	12	6	H	60	✓						✓	1000
PI Swim	160	12	6	H	60	✓						✓	1000
PI Glitter	160	12	6	H	60	✓						✓	1000
PI Reflective Transparant ¹	150/190	4+12	3	C	60 ¹	✓			nvt	nvt			25
PI Reflective Printed	160	12	6	nvt	60	✓		✓	nvt	nvt	✓		25
PI Reflective Plotter	160	5+12	6	H	60	✓		✓	nvt	nvt	✓		5
PI Reflective Stripes	150/190	20/12	6	nvt	60	✓		✓	nvt	nvt	✓		1 mtr
PI Plotter Stretch	160	12	6	H	60	✓		✓	nvt	✓			4
PI Plotter Sport Classic	140/160	20/12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	10 vel
PI Plotter Sport Light	140/160	20/12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	10 vel
PI Embroidery	170	15	2-3	nvt	40	✓		✓	nvt	nvt			200
PI Woven	170	15	2-3	nvt	40	✓		✓	nvt	nvt			200
PI Satin	170	15	6	nvt	40	✓		✓	nvt	nvt	✓		150
PI Flock (3D)	170	15	2-3	C	40	✓		✓	nvt	nvt	✓		150
PI Tex Badge	190	25	5-6	nvt	40	✓		✓	nvt	nvt	✓		250
PI Silicone (Mesh)	160	15	2-3	(C)	40	✓		✓	nvt	nvt	✓		250
PI Glossy-Matt Classic	160	12	6	H	60	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25
PI Glossy-Matt Light	160	12	6	H	60	✓		✓		✓	✓	✓	25

Heatseal Machines Wist u al dat wij, naast emblemen, ook heatseal machines aanbieden? Wij bieden een ruime keuze uit verschillende typen hoogwaardige persen, om het gewenste topresultaat te bereiken. U vindt zowel pneumatische als handbediende persen in ons assortiment, geschikt voor verschillende toepassingen. Ook kunnen wij extra platen leveren, in andere maten dan de standaard meegeleverde onderplaat, en overige benodigde accessoires.

Kijk voor meer informatie op onze website of vraag naar de brochure via onze afdeling klantenservice: +31 (0)30-6006050 of sales@polygraphic.com.

Houdbaarheid Al onze emblemen hebben een houdbaarheid van 2 jaar, mits bewaard op een koele, droge en donkere plek.

¹ PI Reflective Transparant is in verschillende kwaliteiten beschikbaar, gebruik sealtemperatuur passend bij gekozen kwaliteit. Max. (industriële) wasbaar tot 60°C, zie ook: ****.

***** Onze transfers zijn antistatisch op kleding met dezelfde eigenschappen.

* Let op: dit zijn algemene sealcondities, o.b.v. verwerking per stuk; condities kunnen variëren per gebruikte stof. Na het sealen kunnen kledingstukken een afdruk van de persplaat vertonen. Wij adviseren altijd eerst te testen en/of laat u vooraf adviseren voor het beste resultaat!

** De waarden in de tabel zijn gebaseerd op een PI 718 met een plaat van 38x38 cm, bij enkel sealen van de stof. Afhankelijk van de machine én het formaat van de plaat, kunt u de juiste druk bepalen aan de hand van de waarde: minimale druk in kg/cm² = 1,3. Bij de PI 718 komt dat neer op de volgende waarden bij platen van formaat:

- 15x15 cm - 2 bar
- 38x15 cm - 4 bar

*** Tijdsindicatie Hot/Cold Release: Hot : ≤1 sec | Warm : 2-9 sec | Cold : ≥10 sec

**** Dit is de maximale wastemperatuur van ons embleem. Als het wasvoorschrift van uw kleding een lagere temperatuur aangeeft, dan geldt deze temperatuur als maximum, ook voor ons embleem!

***** Onze emblemen zijn overstrijkbaar, maar alleen op stand I - of de laagste temperatuurstand - van uw strijkijzer.

Controleert u alstublieft altijd de emblemen voor- en nadat u deze op de kleding verwerkt. Wij vragen u bij (vooraf) vastgestelde afwijkingen direct het sealproces te beëindigen en ons te informeren, zodat we gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen. Overmatig buigen van (Reflective) emblemen, na aanbrengen op uw kleding, kan kwaliteitsproblemen opleveren.